

# SAS

## SAS ISOLATOR



**Точный контроль чистоты  
воздуха в изоляторах и  
чистых помещениях**

# “SAS ISOLATOR”

Для контроля чистоты воздуха в изоляторах и чистых помещениях

Состоит из программного блока, остающегося за пределами контролируемой зоны, и независимой головки, вмещающей чашки RODAC или стандартные 90-мм чашки Петри.



- Устанавливается в любом месте изолятора или чистой комнаты
- Отсутствуют возмущения непрямого воздушного потока
- Быстрый забор пробы (до 1000 л за 6 или 10 минут)
- Все параметры (объем, время ожидания, число циклов) регулируются снаружи.
- Совместим с большинством общепринятых обеззараживающих средств
- Возможность распечатки (места отбора, параметров, имени оператора)
- Позволяет использовать чашки любого типа.

## ЗАКАЗ

КАТ. №	ОПИСАНИЕ
43216	«SuperSAS Isolator 100» 10 л/мин для чашек RODAC (без аспирирующей головки)
15503	“Drilled SS-ST” аспирирующая головка из нерж. стали для 55-мм чашек RODAC
19119	“Drilled SS-Petri” аспирирующая головка из нерж. стали для 90-мм чашек Петри, с переходником
86603	Зарядное устройство “Revit” для сети 220 В
86604	Зарядное устройство “Revit” для сети 110 В
32879	Система для поверки “Politecnic”